

УР-1161(822 эмаль KO-822/эмаль KO-KO 822-822 эмаль(228: краска hempalin enamel 5



Полтава, Україна

УР-1161(822 эмаль KO-822/эмаль KO-KO 822-822 эмаль(228: краска hempalin enamel 52140 (эмаль хемпалин энамель 52140)

назначение:

краска-эмаль hempalin enamel 52140 предназначен в качестве окончательного покрытия общего назначения в алкидных лакокрасочных системах. краска-эмаль hempalin enamel 52140 предназначен только для профессионального применения. свойства:

краска-эмаль hempalin enamel 52140 – алкидная э4алевая краска, образующая атмосферостойкое покрытие с хорошим глянцем, эластичностью и устойчивостью к соленой воде, минеральным маслам и другим алифатическим углеводородам. цвет:

белый, черный

физико-механические свойства:

характеристики значения

белый/10000 черный/19990

сухой остаток, об.%

46 ±1

43±1

теоретический расход

15, 3 кв. м/л - 30 мкм, 615 кв. фут/галлон сша - 1, 2 мил

14, 3 кв. м/л - 30 мкм, 575 кв. фут/галлон сша - 1, 2 мил

точка воспламенения

38°c/100°f

38°c/100°f

время высыхания

приблизительно 2, 5 часа при 20°c/68°f

приблизит. 2, 5 часа при 20°c/68°f

время высыхания до отлипа

6-8 часов при 20°c/68°f

6-8 часов при 20°с/68°f

летучие органические соединения

430 г/л - 3, 6 фунт/галлон сша

455 г/л - 3, 8 фунт/галлон сша

удельный вес

1, 1 кг/л - 9, 2 фунт/галлон сша

0, 9 кг/л - 7, 5 фунт/галлон сша





не разбавленный разбавленный, 15% предельный показатель і, 2007 предельный показатель іі, 2010

лос г/л 460 500 600 500

некоторые сертификаты были изданы под прежним номером 5214.

нанесение:

способ нанесения краски-эмали hempalin enamel 52140 - безвоздушное распыление (разбавитель - 08230 (5%), пневматическое распыление (разбавитель - 08230 (15%), кисть или валик (разбавитель - 08230 (5%). разбавитель:

в качестве растворителя и очистителя инструментов используется thinner 08230.

меры предосторожности:

в закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания. обращаться с осторожностью. следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов. хранение:

краску-эмаль hempalin enamel 52140 следует хранить в сухом прохладном месте, в герметично закрытой емкости. Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482